



VU12LN

Coffret de dist.,Volta,UPV,1x12M,IP30,Version Belgique

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	No
Montage sur	Montage encastré

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Puissance

Puissance dissipée maximale par enveloppe à $\Delta T=20K$	12 W
--	------

Equipement

Nombre de rails	1
Nombre de rangées	1
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	No
Dispose d'un bornier neutre	No

Capacité

Nombre de modules	12
Nombre de 1/2 modules par rail	24

Fonctions

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

Dimensions

Hauteur	356 mm
Largeur	348 mm
Profondeur	98 mm
Hauteur d'encastrement	340 mm
Largeur d'encastrement	314,50 mm

Plastron, porte

Nombre de portes de l'armoire	1
Nombre de serrures	0

Dimensions

Profondeur de montage	89 mm
Largeur en modules	12

Plastron, porte

Porte transparente	No
--------------------	----

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Matières

Matière	PVC
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Equipement

Borne de mise à la terre	Oui
Dispose d'une plaque de montage	Oui

Matières

Résistant au rayonnement ultra-violet	Oui
---------------------------------------	-----

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Loquet Sans serrure
Test au fil incandescent	650 °C

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----