



VU12LN

Inbouwverdelers volta IP30, 356 x 348mm, 1 x 12 modules, deur wit

Technische karakteristieken

Spanning

Nominale spanning	400 - 400 V
-------------------	-------------

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Inbouwmontage

Elektrische Stroom

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Vermogen

Max. vermogensverlies per kast bij $\Delta T=20\text{ K}$	12 W
---	------

Uitrusting

Aantal DIN-rails	1
Aantal rijen	1
Aantal velden in de breedte	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee

Capaciteit

Aantal modules	12
Aantal halve modules per railklem	24

Functionies

Met buis invoeren	Ja
-------------------	----

Afmetingen

Hoogte	356 mm
Breedte	348 mm
Diepte	98 mm
Inbouwhoogte	340 mm

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
-------------------	---

Afmetingen

Inbouwbreedte	314,50 mm
---------------	-----------

Deksel, deur

Aantal sloten	0
---------------	---

Afmetingen

Inbouwdiepte	89 mm
Aantal breedte-eenheden	12

Deksel, deur

Deuris transparant	Nee
--------------------	-----

Connectiviteit

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Materiaal

Materiaal	Kunststof
RAL-kleur	9010
Kleur	Helderwit

Uitrusting

Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Ja

Materiaal

UV-bestendig	Ja
--------------	----

Veiligheid

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP30
Type slot	Klikslot Zonder slot
Gloeidraad test	650 °C

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----