



VU12NE

**Rozvodnice zapuštěná volta, 1-řadá, 12 + 2 mod.**

**Technické vlastnosti**

**Napětí**

Jmenovité napětí	400 - 400 V
------------------	-------------

**Instalace, montáž**

Vhodné pro venkovní použití	Ne
Montáž	Zapuštěná montáž

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud	63 A
-----------------	------

**Výkon**

Maximální ztrátový výkon rozvaděče při $\Delta T=20K$	12 W
---	------

**Vybavení**

Počet lišt	1
Počet řad v rozvaděči	1
Počet polí v šířce	1
Zámek	Ne
Má neutrální svorkovnici	Ne

**Kapacita**

Počet modulů	12
Počet polovičních modulových svorek na liště	24

**Funkce**

Se vstupy potrubí	Ano
-------------------	-----

**Rozměry**

Výška	356 mm
Šířka	348 mm
Hloubka	98 mm
Vestavěná výška	340 mm

**Kryt, dveře**

Počet dveří rozvaděče	1
-----------------------	---

**Rozměry**

Vestavěná šířka	314,50 mm
-----------------	-----------

**Kryt, dveře**

Počet zámků	0
-------------	---

**Rozměry**

Vestavěná hloubka	89 mm
Počet jednotek šířky	12

**Kryt, dveře**

Dveře/kryt průhledné	Ne
----------------------	----

**Konektivita**

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

**Materiál**

Materiál	Umělá hmota
Kód RAL	9010
Barva	Bílá

**Vybavení**

Má uzemňovací svorkovnici	Ano
Montážní deska	Ne

**Materiál**

Odolnost proti ultrafialovému záření	Ano
--------------------------------------	-----

**Bezpečnost**

Třída izolace	Třída izolace
---------------	---------------

Stupeň krytí IP	IP30
-----------------	------

Typ uzamčení	Zámek na zacvaknutí Bez zámku
--------------	----------------------------------

Test žhavicím drátem	650 °C
----------------------	--------

**Udržitelnost**

Bez REACh-SVHC	Ano
----------------	-----

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----