



VU12NP

VOLTA ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 1X12M ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΠΟΡΤΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Όνομαστική τάση 400 - 400 V

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση Όχι

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα 63 A

Ισχύς

Μέγιστη απώλεια ισχύος ανά ερμάριο σε $\Delta T=20K$ 12 W

Εξοπλισμός

Αριθμός ραγών 1

Αριθμός σειρών 1

Αριθμός τμήματος σε πλάτος 1

με κλειδαριά Όχι

Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου Ναι

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 12

Αριθμός μισού στοιχείου ακροδεκτών ανά ράγα 24

Λειτουργίες

Με εισόδους αγωγών Ναι

Διαστάσεις

Ύψος 356 mm

Πλάτος 348 mm

Βάθος 94,50 mm

Ενσωματωμένο ύψος 340 mm

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου 1

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο πλάτος 335 mm

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός κλειδαριών 0

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος 90 mm

Αριθμός μονάδων πλάτους 12

Κάλυμμα, πόρτα

Με διάφανη πόρτα Όχι

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

Υλικά

Υλικό Πλαστικό

Κωδικός RAL 9010

Χρώμα Λευκό

Εξοπλισμός

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης Ναι

Έχει πλάκα τοποθέτησης Όχι

Υλικά

Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία Ναι

Ασφάλεια

Κλάση προστασίας Κατηγορία μόνωσης II

Κατηγορία προστασίας (IP) IP30

Τύπος κλειδώματος Κλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά
χωρίς κλειδαριά

Glow wire test 650 °C

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι