



47703535



Utičnica, SCHUKO, 2-struka, sa pokl i poljem za nat, vertikalna, NŽ, W.1, siva

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon 250 V

Električna struja

Nazivna struja 16 A

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -15 - 30 °C

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Materijali

Boja Siva
RAL kod 7011
Obrada površine Mat
Materijal Termoplastika
Obrada Neobrađeno

Dimenzije

Visina 147 mm
Širina 76 mm
Dubina 65 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija 0 mm
Visina P-touch trake za polje za označavanje 12 mm

Veza

Vrsta priključka/utikača Priključna klemna
Presjek vodiča 1,0 - 2,5 mm²

Instalacija, montaža

Montiranje na Nadgradna/NŽ

Povezivost

Vrsta veze Plug-in veza
Vrsta montaže Montaža vijcima

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO
Rotirani centralni umetak Ne
Sa zglobnim poklopcem Da
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne
Sa signalnom lampom Ne
Sa bravom Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Da

Poklopac, vrata

Vrsta poklopca Samozatvarajući krilni poklopac, može biti zadržan u krajnjem položaju

Kapacitet

Broj modula 2

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Ne
Otpornost na udarce IK IK05
Ingress Protection (IP) klasa IP55

Funkcije

Sa orijentacijskim osvjetljenjem	Ne
Sa funkcijskom rasvjete	Ne

Identifikacija

Sa otiskom	Ne
------------	----

Tekst

Ožičenje	Ožičeni umetci
Zaštita	Bez poboljšane zaštite od kontakta
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama
Označavanje	Sa poljem za označavanje

Održivost

Bez halogena	Da
Uskladenost sa RoHS	Da