



47703535



### Technické vlastnosti

#### Napětí

Jmenovité napětí 250 V

#### Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

#### Podmínky použití

Provozní teplota -15 - 30 °C

#### Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

#### Materiál

Barva Šedá

Kód RAL 7011

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

#### Rozměry

Výška 147 mm

Šířka 76 mm

Hloubka 65 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 0 mm

Výška pásky P-touch popisového pole 12 mm

#### Připojení

Typ konektoru/zástrčky Zásuvná svorka

Průřez vodiče 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Instalace, montáž

Montáž Montáž na omítku

#### Konektivita

Typ připojení Zásuvná přípojka

Druh montáže Upevnění šrouby

#### Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky SCHUKO

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ano

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ne

Se signálním světlem Ne

Zámek Ne

#### Příslušenství

Popisové pole Ano

#### Kryt, dveře

Typ víka Samozavírací výklopný kryt, lze zajistit v koncové poloze

#### Kapacita

Počet modulů 2

#### Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ne

Mechanická odolnost IK IK05

Stupeň krytí IP IP55

#### Funkce

S orientačním osvětlením Ne

S funkčním osvětlením Ne

---

**Identifikace**

---

S potiskem	Ne
------------	----

---

**Texty**

---

Zapojení	Zkompletované vydrátované přístroje
----------	-------------------------------------

---

Ochrana	Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku
---------	---

---

Typ připojení	S bezšroubovými svorkami
---------------	--------------------------

---

Popis	S polem pro popis
-------	-------------------

---

**Udržitelnost**

---

Neobsahuje halogeny	Ano
---------------------	-----

---

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----

---