



47086084



## Zásuvka SCHUKO s proudovým chráničem FI, Q.x, stříbrná sametová

### Technické vlastnosti

#### Napětí

Jmenovité napětí 250 V

#### Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

#### Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

#### Materiál

Barva Hliník

Kód RAL 9006

Povrchová úprava Sametový

Materiál Kov  
Umělá hmota

Povrch Lakované

#### Rozměry

Výška 71 mm

Šířka 71 mm

Počet jednotek 1

Vestavěná hloubka 31,90 mm

#### Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

#### Konektivita

Typ připojení Šroubová svorka

Druh montáže Upevnění šrouby  
Upevnění příchytkou

#### Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky SCHUKO

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ne

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ne

Se signálním svítidlem Ne

Zámek Ne

#### Příslušenství

Popisové pole Ne

#### Kapacita

Počet modulů 1

#### Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ano

Mechanická odolnost IK IK02

Stupeň krytí IP IP20

#### Funkce

S orientačním osvětlením Ne

S funkčním osvětlením Ne

#### Identifikace

S potiskem Ne

#### Texty

Kryt Centrální krycí deska

Ochrana Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku

---

**Texty**

Typ připojení	S bezšroubovými svorkami
Typ	Typ A pro střídavé a pulzující stejnosměrné proudy

---

**Vhodné pro**

Q.x

---

**Udržitelnost**

Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano