




20311606

Termostat, 1NC, 24V AC/DC, sa prek, cent. pločom i LED sig, B.3/B.7, antracit ma

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	10 A
----------------	------

Napon

Nazivni napon	24 - 24 V
---------------	-----------

Nazivni napon	24 V
---------------	------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Postavke

Zadana vrijednost komfor moda	5 - 30 °C
-------------------------------	-----------

Materijali

Boja	Antracit
------	----------

RAL kod	7016
---------	------

Obrada površine	Mat
-----------------	-----

Materijal	Metal Plastika
-----------	-------------------

Obrada	Lakirano
--------	----------

Dimenzije

Visina	71 mm
--------	-------

Širina	71 mm
--------	-------

Dubina	50,90 mm
--------	----------

Ekran

Sa ekranom	Ne
------------	----

Oprema

Temperaturna razlika uklapanja/isklapanja	0,50 (unece.unit.KEL)
---	-----------------------

Vrsta termostata	Sobni termostat
------------------	-----------------

Vrsta sonde	Bimetalno
-------------	-----------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Veza

Vrsta kontakata	1NC
-----------------	-----

Uvjeti korištenja

Klasa energetske učinkovitosti	I (1%)
--------------------------------	--------

Tekst

Način instalacije	Bez krala
-------------------	-----------

Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama
------------	------------------------

Termalna recirkulacija	Sa termičkim povratom
------------------------	-----------------------

Otisak	Sa otiskom
--------	------------

Spajanje/čvorište	Sa posebnim priključkom za noćno spuštanje
-------------------	--

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
--------------------	----

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----