




20311606



Регулятор температури приміщення, 24В, антрацит В.х

Технічні характеристики

Електричний струм

|                   |      |
|-------------------|------|
| Номинальний струм | 10 A |
|-------------------|------|

Напруга

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Номинальна напруга | 24 - 24 V |
|--------------------|-----------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Номинальна напруга | 24 V |
|--------------------|------|

Частота

|         |            |
|---------|------------|
| Частота | 50 - 60 Hz |
|---------|------------|

Налаштування

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Заданий параметр температури комфорту | 5 - 30 °C |
|---------------------------------------|-----------|

Матеріали

|         |      |
|---------|------|
| Код RAL | 7016 |
|---------|------|

Розміри

|        |       |
|--------|-------|
| Висота | 71 mm |
|--------|-------|

|        |       |
|--------|-------|
| Ширина | 71 mm |
|--------|-------|

|         |          |
|---------|----------|
| Глибина | 50,90 mm |
|---------|----------|

Обладнання

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Перемикання різниці температур | 0,50 K |
|--------------------------------|--------|

Безпека

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP20 |
|-----------------------------------|------|

Умови використання

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Клас енергоефективності | I (1%) |
|-------------------------|--------|

Sustainability

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Відповідність REACH | Yes |
|---------------------|-----|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Відповідність RoHS | Yes |
|--------------------|-----|