



LF3004549011

Unutrašnji ugao, LF 30x45mm, grafitna crna

Tehničke karakteristike

Pribor

Vrsta pribora Oblikovano/kalupljeno

Postavke

Ugaoni domet 90 - 90

Dimenzije

Visina 30 mm

Širina 45 mm

Mjerenje a 60 mm

Materijali

Materijal PC-ABS

Obrada Neobrađeno

Boja Grafitna crna

RAL kod 9011

Sigurnost

Otpornost na udarce IK IK07

Standardi

Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12 Ne

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -5 - 60 °C

Oprema

Sa zaštitnim filmom Ne

Konfiguracija

Preklapanje Ne

Pogodno za

LF 30x45

Održivost

Bez halogena Da

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da