



LF3004549011

**Vnitřní roh kanálu LF 30x45, černá**

**Technické vlastnosti**

**Příslušenství**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Typ příslušenství | Tvarový díl |
|-------------------|-------------|

**Nastavení**

|               |         |
|---------------|---------|
| Úhlový rozsah | 90 - 90 |
|---------------|---------|

**Rozměry**

|          |       |
|----------|-------|
| Výška    | 30 mm |
| Šířka    | 45 mm |
| Měření a | 60 mm |

**Materiál**

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Materiál | Bezhalogenový PC-ABS |
| Povrch   | Neošetřený           |
| Barva    | Grafitově černá      |
| Kód RAL  | 9011                 |

**Bezpečnost**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Mechanická odolnost IK | IK07 |
|------------------------|------|

**Normy**

|   |    |
|---|----|
| Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12 | Ne |
|---|----|

**Podmínky použití**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Provozní teplota | -5 - 60 °C |
|------------------|------------|

**Vybavení**

|                   |    |
|-------------------|----|
| S ochrannou fólií | Ne |
|-------------------|----|

**Konfigurace**

|            |    |
|------------|----|
| Překrývání | Ne |
|------------|----|

**Udržitelnost**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny        | Ano |
| Bez REACh-SVHC             | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |