



LF3004549016

Unutrašnji ugao, LF 30x45mm, prometna bijela

Tehničke karakteristike

Pribor

Vrsta pribora Oblikovano/kalupljeno

Postavke

Ugaoni domet 90 - 90

Dimenzije

Visina 30 mm

Širina 45 mm

Mjerenje a 60 mm

Materijali

Materijal Akrilonitril butadien stiren (ABS)
Polikarbonat (PC)

Obrada Neobrađeno

Boja Prometna bijela

RAL kod 9016

Sigurnost

Otpornost na udarce IK IK07

Standardi

Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12 Ne

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -5 - 90 °C

Oprema

Sa zaštitnim filmom Ne

Konfiguracija

Preklapanje Ne

Pogodno za

LF 30x45

Ilustracije / crteži

