



HW1E310DB

Air Circuit Breaker HW1 66kA 1000A 3P Drawout for Sentinel tripunit

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	1000 A
Uiterste uitschakelvermogen bij 400 V (EN 60947-2)	66 kA
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC 60947-2	55 kA
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 400 VAC volgens IEC 60947-2	55 kA

Levensduur

Elektrische levensduur in aantal cycli	6000
Maximale aantal mechanische schakelingen	25000

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	1000 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	12000 V
Type voeding	AC

Weerstand

Inwendige weerstand	50 $\mu\Omega$
---------------------	----------------

Uitvoering

Aantal polen	3
Aantal beveiligde polen	3
Uitvoering component	Uitrijbaar
Pooltype	3P3D

Afschakeling

Responstijd bij sluiten	45 ms
-------------------------	-------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	110,20 W
----------------------------------	----------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja