



52016099

**Noodoproepsyst. uitschakelknop +raam, berker Q.3, polarwit**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Bedrijfsspanning | 24 - 24 V |
|------------------|-----------|

**Materiaal**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Kleur                 | Polarwit    |
| RAL-code              | 9010        |
| Afwerking oppervlakte | Softfinish  |
| Materiaal             | Thermoplast |

**Afmetingen**

|              |          |
|--------------|----------|
| Hoogte       | 80,50 mm |
| Breedte      | 80,50 mm |
| Diepte       | 31 mm    |
| Inbouwdiepte | 16,30 mm |

**Veiligheid**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------------------|------|

**Gebruiksvoorwaarden**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 40 °C |
|---------------------|------------|

**Teksten**

|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
| Montagewijze  | Centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement |
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen                                 |

**Geschikt voor**

|     |  |
|-----|--|
| Q.x |  |
|-----|--|

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |