



52016089

**Pulsante di arresto con cornice Berker Q.1 bianco polare velluto**

**Caratteristiche tecniche**

**Condizioni di impiego**

Tensione d'esercizio	24 - 24 V
----------------------	-----------

**Materiali**

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010
finitura superficiale	Vellutato

**Serie**

Altezza	80,50 mm
Larghezza	80,50 mm
Profondità	31 mm
Profondità di installazione	16,30 mm

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

**Testo**

Tipo di montaggio	Pezzo centrale per fissaggio a innesto
Tipo di connessione	Con morsetti a vite

**Adatto per**

Q.x	
-----	--

**Sostenibilità**

Conformità REACH – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si