



FU42DN

Coffret, NewVegaD, 837x550x150mm, encastré 4 rangées, 96 modules

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage sur	Encastré

Courant électrique

Courant assigné nominal	160 A
-------------------------	-------

Équipement

Nombre de rails	4
Nombre de rangées	4
Nombre de travée de large	2
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non

Capacité

Nombre de modules	96
-------------------	----

Dimensions

Hauteur	837 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	150 mm
Largeur de montage	550 mm
Profondeur de montage	110 mm
Largeur en modules	24

Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
--------------------------------	-----

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	4
---------------------------	---

Matériau

Matériau	Métal Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Équipement

Borne de mise à la terre	Non
Plaque de montage incluse	Non

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----