



29521606



LED signalno svjetlo, crvena/zelena, S.1/B.3/B.7, antracit mat

**Tehničke karakteristike**

**Napon**

Nazivni napon 230 V

**Snaga**

Apsorbirana snaga 0,50 W

**Frekvencija**

Frekvencija 50 - 60 Hz

**Rasvjeta**

Vrsta lampe LED

**Materijali**

Boja Antracit

RAL kod 7021

Obrada površine Mat

Materijal Metal  
Plastika

Obrada Neobrađeno

**Dimenzije**

Visina 70 mm

Širina 70 mm

Dubina 50 mm

**Veza**

Presjek vodiča 2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

**Sigurnost**

Ingress Protection (IP) klasa IP20

**Tekst**

Označavanje Dvobojna folija sa otisnutim simbolima za Ne ometaj/Prostorija za šminkanje i Udite/Čekajte isporučuje se u kompletu

Otisak Bez otiska/natpisa

**Pogodno za**

S.x/B.x

**Održivost**

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da