




29521606



Indikeringslampa Röd/ Grön, LED, 230 V, 0,5 W, Antracit, S.1, insats utan klor

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	230 V
--------------	-------

Ström

Förbrukad effekt i W	0,50 W
----------------------	--------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Belysning

Typ av ljuskälla	LED
------------------	-----

Material

Färg	Antracit
RAL-kod	7021
Ytbehandling	Matt
Material	Metall Plast
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	70 mm
Bredd	70 mm
Djup	50 mm

Anslutning

Ledararea	2,50 - 2,50 mm ²
-----------	-----------------------------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Text

Märkning	Tvåfärgad folie med märksymboler för Stör inte/Städning önskas och Stig på/Vänta medföljer
Präglad	Utan symbol

Lämplig för

S.x/B.x	
---------	--

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja