




29521606



LED-підсвічування, червоний/зелений, 230В, антрацит S.1

Технічні характеристики

Напруга

Номинальна напруга	230 V
--------------------	-------

Потужність

Споживана потужність	0,50 W
----------------------	--------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Матеріали

Код RAL	7021
---------	------

Розміри

Висота	70 mm
Ширина	70 mm
Глибина	50 mm

Під'єднання

Поперечний розріз дроту	2,50 - 2,50 mm ²
-------------------------	-----------------------------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Сумісний із

Berker S.x/B.x	
----------------	--

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes