



513040



Lichtsignaal E14 opbouw wit, glanzend

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 250 V

Vermogen

Vermogen gloeilamp 3 - 3 W

Materiaal

Kleur Wit

RAL-code 1013

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Metaal
Kunststof

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte 60 mm

Breedte 60 mm

Diepte 43 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Teksten

Opdruk Zonder opdruk