



513040



Lamphållare E14 vit utv. För huvar 12xx. OBS! utgått

Tekniska egenskaper

Spänning

|              |       |
|--------------|-------|
| Märkspänning | 250 V |
|--------------|-------|

Ström

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Effekt glödljus | 3 - 3 W |
|-----------------|---------|

Material

|      |     |
|------|-----|
| Färg | Vit |
|------|-----|

|         |      |
|---------|------|
| RAL-kod | 1013 |
|---------|------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Ytbehandling | Blank |
|--------------|-------|

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Material | Metall<br>Plast |
|----------|-----------------|

|            |            |
|------------|------------|
| Behandling | Obehandlad |
|------------|------------|

Dimensioner

|      |       |
|------|-------|
| Höjd | 60 mm |
|------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| Bredd | 60 mm |
|-------|-------|

|      |       |
|------|-------|
| Djup | 43 mm |
|------|-------|

Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
|---------------------|------|

Text

|         |             |
|---------|-------------|
| Präglad | Utan symbol |
|---------|-------------|