Tehnički list proizvoda
47413515



47413515

Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i poljem za natpis, NŽ, W.1, siva

Tehničke karakteristike

Električna struja	
Nazivna struja	16 A
Napon	
Nazivni napon	250 V
Nazivni napon	250 - 250 V
Uvjeti korištenja	
Radna temperatura	-15 - 30 °C
Frekvencija	
Frekvencija	50 - 60 Hz
Materijali	
Boja	Siva
RAL kod	7011
Obrada površine	Mat
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno
Dimenzije	
Visina	76 mm
Širina	76 mm
Dubina	63 mm
Broj jedinica	1
Montažna dubina ugradbenih kutija	0 mm
Veza	
Vrsta priključka/utikača	Stezaljka utikača
Presjek vodiča	1,0 - 2,5 mm²
Instalacija, montaža	
Montiranje na	Montaža u zid/PŽ
Povezivost	
Vrsta veze	Plug-in veza
Vrsta montaže	Montaža vijcima
Oprema	
Vrsta priključaa/utikača za utičnicu	SCHUKO
Rotirani centralni umetak	Ne
Sa zglobnim poklopcem	Da
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje	Ne
Sa signalnom lampom	Ne
Sa bravom	Ne
Pribor	
Ima polje za označavanje	Da
Poklopac, vrata	
Vrsta poklopca	Samozatvarajući krilni poklopac, može biti zadržan u krajnjem položaju
Kapacitet	
Broj modula	1
Sigurnost	
Sa pojačanom zaštitom od kontakta	Ne
Otpornost na udarce IK	IK05
Ingress Protection (IP) klasa	IP55

Tekst	
Otisak	Bez otiska/natpisa
Zaštita	Bez poboljšane zaštite od kontakta
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama
Označavanje	Sa poljem za označavanje

Održivost	
Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da