



LFF4006047035

Vnitřní roh kanálu LF 40x60, sv. šedá

Technické vlastnosti

Příslušenství

Typ příslušenství Tvarový díl

Nastavení

Úhlový rozsah 83 - 97

Rozměry

Výška 40 mm

Šířka 57 mm

Měření a 115 mm

Materiál

Materiál Akrylonitrilbutadienstyren (ABS)

Povrch Neošetřený

Barva Světle šedá

Kód RAL 7035

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK IK07

Normy

Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12 Ne

Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 90 °C

Vybavení

S ochrannou fólií Ne

Konfigurace

Překrývání Ano

Konektivita

Druh montáže Zacvakávací upevnění

Vhodné pro

LF 40x60

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Ilustrace a výkresy

