




UDM3306R12

tehalit.UK Pokrywa montażowa dla UD roz.3 R12 fi306mm stal ocynkowana

Właściwości techniczne

Wymiary

Szerokość	360 mm
Długość	360 mm
Średnica	306 mm
Grubość materiału	4 mm
Rozmiar nominalny	340 mm

Instalacja, montaż

Otwór montażowy	Okrągły
-----------------	---------

Instrukcje

Konserwacja podłogi	Suchy
---------------------	-------

Materiały

Materiał	Stal
Obróbka	Ocynkowany

Pokrywa, drzwi

Pokrywa otworów montażowych	Tak
-----------------------------	-----

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

