



FU42MN

VEGA-D ΕΡΜΑΡΙΟ ΧΩΝΕΥΤΟ 2Χ24Μ+ΚΕΝΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	160 A
------------------	-------

Εξοπλισμός

Αριθμός ραγών	2
Αριθμός σειρών	4
με κλειδαριά	Όχι
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου	Ναι

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	96
-------------------	----

Διαστάσεις

Ύψος	837 mm
Πλάτος	600 mm
Βάθος	182 mm
Ενσωματωμένο πλάτος	550 mm
Ενσωματωμένο βάθος	110 mm
Αριθμός μονάδων πλάτους	24

Κάλυμμα, πόρτα

Με διάφανη πόρτα	Όχι
------------------	-----

Σύνδεση

Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων	4
--------------------------------------	---

Υλικά

Υλικό	Μέταλλο Πλαστικό
Κωδικός RAL	9010
Χρώμα	Λευκό

Εξοπλισμός

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης	Όχι
Έχει πλάκα τοποθέτησης	Όχι

Ασφάλεια

Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
Αντοχή σε κρούση IK	IK07
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP30

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----