



LF4006007030

**Kabel. kanál LF 40x60 s víkem a příchytkami, šedá**

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Výška                 | 40 mm                       |
| Šířka                 | 57 mm                       |
| Délka                 | 2000 mm                     |
| Vnitřní průřez vodiče | 1500 - 1500 mm <sup>2</sup> |

**Kapacita**

|   |   |
|---|---|
| Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení) | 7 |
|---|---|

**Materiál**

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Materiál | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Povrch   | Neošetřený             |
| Kód RAL  | 7030                   |
| Barva    | Šedý kámen             |

**Bezpečnost**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Mechanická odolnost IK | IK07 |
| Stupeň krytí IP        | IP30 |

**Normy**

|   |    |
|---|----|
| Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12 | Ne |
|---|----|

**Podmínky použití**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Provozní teplota | -5 - 60 °C |
|------------------|------------|

**Konektivita**

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Spojení kanálu | Předem vybavený spojkami |
|----------------|--------------------------|

**Vybavení**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Počet přepážek                | 0     |
| Počet oddílů                  | 1 - 2 |
| Počet připojitelných přepážek | 1     |
| Včetně kabelové příchytky     | Ano   |
| S ochrannou fólií             | Ne    |

**Udržitelnost**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Bez REACh-SVHC             | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |

**Ilustrace a výkresy**

