

Шина гребінчаста 3P 16мм<sup>2</sup> 12М

Технічні характеристики

**Електричний струм**

Номинальний струм 80 A

**Архітектура**

Кількість полюсів 3

**Розміри**

Довжина 210 mm

**Напруга**

Номинальна імпульсна витримувана напруга U<sub>imp</sub> 4000 V

Номинальна робоча напруга змінного струму 230 - 400 V

**Під'єднання**

Поперечний переріз жорсткого провідника 16 mm<sup>2</sup>

Тип роз'єму/штекера Фазна шина зі штирем

**Ємність**

Кількість модулів 12

**Sustainability**

Відповідність RoHS Так