



KB380B

**Barre de pontage 3P 80A languette 16mm<sup>2</sup> 57M**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	80 A
-------------------------	------

**Architecture**

Nombre de pôles	3
-----------------	---

**Dimensions**

Longueur	1000 mm
----------	---------

**Tension**

Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V
-------------------------------------	--------

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 400 V
------------------------------	-------------

**Raccordement**

Section de raccordement en câble rigide	16 mm <sup>2</sup>
---	--------------------

Type de connexion / prise	Barre de pontage avec broche
---------------------------	------------------------------

**Capacité**

Nombre de modules	57
-------------------	----

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----