



KB380B

### Barre de pontage 3P 80A languette 16mm<sup>2</sup> 57M

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	80 A
-------------------------	------

##### Architecture

Nombre de pôles	3
-----------------	---

Type de pôles	3P
---------------	----

##### Dimensions

Longueur	1000 mm
----------	---------

##### Tension

Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V
-------------------------------------	--------

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 400 V
------------------------------	-------------

##### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	16 mm <sup>2</sup>
---	--------------------

Type de connexion / prise	Barre de phase avec broche
---------------------------	----------------------------

##### Capacité

Nombre de modules	57
-------------------	----

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----