



KB380B

**Puente de unión de lengüeta 3P, 16 mm<sup>2</sup>, 80A, 57M**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	80 A
----------------------------	------

**Arquitectura**

Número de polos	3
-----------------	---

**Dimensiones**

Longitud	1000 mm
----------	---------

**Tensión**

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	4000 V
--	--------

Tensión asignada de empleo en alterna	230 - 400 V
---------------------------------------	-------------

**Conexión**

Sección transversal de conductor rígido	16 mm <sup>2</sup>
---	--------------------

Tipo de conector/enchufe	Barra de fase con horquilla
--------------------------	-----------------------------

**Capacidad**

Número de módulos	57
-------------------	----

**Sostenibilidad**

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----