



KB380B

**Pente de lig. 3P 80A (pont.) 16mm<sup>2</sup> 57M**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	80 A
------------------	------

**Arquitetura**

Número de polos	3
-----------------	---

**Dimensões**

Comprimento	1000 mm
-------------	---------

**Tensão**

Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	4000 V
---	--------

Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 400 V
------------------------------------	-------------

**Ligações**

Secção transversal de condutor rígido	16 mm <sup>2</sup>
---------------------------------------	--------------------

Tipo de conector/ficha	Barramento de fase com pino
------------------------	-----------------------------

**Capacidade**

Número de módulos	57
-------------------	----

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----