



KB380B

Шина гребінчаста 3P 16мм² 57M

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	80 A
-------------------	------

Архітектура

Кількість полюсів	3
-------------------	---

Розміри

Довжина	1000 mm
---------	---------

Напруга

Номинальна імпульсна витримувана напруга U_{imp}	4000 V
--	--------

Номинальна робоча напруга змінного струму	230 - 400 V
---	-------------

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	16 mm ²
---	--------------------

Тип роз'єму/штекера	Фазна шина зі штирем
---------------------	----------------------

Емність

Кількість модулів	57
-------------------	----

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----