



EG010



Interrupteur horaire électronique compact 1 voie sur 24 heures, 5 programmes

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi U _e	230 - 230 V
--	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	1000 W
---	--------

Fonctions

Réserve de marche en années	3 y
Avec synchronisation réseau	Non
Avec synchronisation quartz	Oui
Nombre de canaux de fonctions	1

Equipement

Précision de marche par jour	60 s
Avec programme d'impulsion	Non
Nombre de canaux	1

Raccordement

Type de contacts	1x inverseur
------------------	--------------

Réglages

Programme journalier	Oui
Programme hebdomadaire	Non
Programme annuel	Non

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 50 °C
------------------------	-------------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1 - 4 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1 - 4 mm ²

Textes

Type de raccordement	Avec bornes à vis
----------------------	-------------------

Dimensions

Hauteur	92 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	64 mm

Principaux attributs électriques

Intervalle minimum entre 2 périodes de commutation	1 min
--	-------

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---