



EG010



Zegar cyfrowy dzienny 5 kroków programowych 230V 1P 16A

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC) 230 - 230 V

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 50 Hz

Moc

Lampa żarowa 230 V i halogenowa 1000 W

Funkcje

Rezerwa mocy w latach	3 y
Z synchronizacją sieci	Nie
Z synchronizacją kwarcową	Tak
Liczba kanałów funkcyjnych	1

Sprzęt

Dokładność na dzień	60 s
Z programem impulsowym	Nie
Liczba kanałów	1

Rodzaj połączenia

Rodzaj styku 1x zmienny

Ustawienia

Program dzienny	Tak
Program tygodniowy	Nie
Program roczny	Nie

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10 - 50 °C

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1 - 4 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1 - 4 mm ²

Dodatkowe informacje

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Wymiary

Wysokość	92 mm
Szerokość	18 mm
Głębokość	64 mm

Pojemność

Liczba modułów 1

Główne atrybuty elektryczne

Minimalny odstęp między dwoma czasami przełączenia 1 min