



EG010



IP20



Zegar cyfrowy dzienny 5 kroków programowych 230V 1P 16A

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC) 230 - 230 V

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 50 Hz

Moc

Lampa żarowa 230 V i halogenowa 1000 W

Funkcje

Rezerwa mocy w latach 3 y

Z synchronizacją sieci Nie

Z synchronizacją kwarcową Tak

Liczba kanałów funkcyjnych 1

Sprzęt

Dokładność na dzień 60 s

Z programem impulsowym Nie

Liczba kanałów 1

Rodzaj połączenia

Rodzaj styku 1x zmienny

Ustawienia

Program dzienny Tak

Program tygodniowy Nie

Program roczny Nie

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10 - 50 °C

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 1 - 4 mm²

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 1 - 4 mm²

Dodatkowe informacje

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Wymiary

Wysokość 92 mm

Szerokość 18 mm

Głębokość 64 mm

Pojemność

Liczba modułów 1

Główne atrybuty elektryczne

Minimalny odstęp między dwoma czasami przełączania 1 min