



EG010



IP20



## Programmamaklok digitaal, dagprogramma, 1 w 16 A, voorgeprogrammeerd

### Technische eigenschappen

#### Spanning

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Nominale spanning U <sub>e</sub> | 230 - 230 V |
|----------------------------------|-------------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

#### Vermogen

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Gloe- en halogeenlamp 230 V | 1000 W |
|-----------------------------|--------|

#### Funcities

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Gangreserve in jaren      | 3 y |
| Met netwerksynchronisatie | Nee |
| Met kwartssynchronisatie  | Ja  |
| Aantal functiekanalen     | 1   |

#### Samenstelling

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Gangnauwkeurigheid per dag | 60 s |
| Met impulsprogramma        | Nee  |
| Aantal kanalen             | 1    |

#### Aansluiting

|               |           |
|---------------|-----------|
| Soort contact | 1x wissel |
|---------------|-----------|

#### Instellingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Dagprogramma  | Ja  |
| Weekprogramma | Nee |
| Jaarprogramma | Nee |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -10 - 50 °C |
|---------------------|-------------|

#### Aansluiting

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Aansluitdoorsnede soepele ader  | 1 - 4 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 1 - 4 mm <sup>2</sup> |

#### Teksten

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen |
|---------------|--------------------|

#### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 92 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Diepte  | 64 mm |

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Minimuminterval tussen 2 schakeltijden | 1 min |
|----------------------------------------|-------|