



EG010



IP20



## Digitální spínací hodiny denní, 1 kanálové (předprogramovatelné)

### Technické vlastnosti

#### Napětí

Provozní napětí AC 230 - 230 V

#### Frekvence

Frekvence 50 - 50 Hz

#### Výkon

Žárovková a halogenová svítidla 230 V 1000 W

#### Funkce

Rezerva chodu v letech	3 y
Se sítovou synchronizací	Ne
Se synchronizací pomocí krystalů	Ano
Počet funkčních kanálů	1

#### Vybavení

Přesnost na den	60 s
S impulzním programem	Ne
Počet kanálů	1

#### Připojení

Typ kontaktu 1x přepínač

#### Nastavení

Denní program	Ano
Týdenní program	Ne
Roční program	Ne

#### Podmínky použití

Provozní teplota -10 - 50 °C

#### Připojení

Průřez flexibilního vodiče	1 - 4 mm <sup>2</sup>
Průřez plného vodiče	1 - 4 mm <sup>2</sup>

#### Texty

Typ připojení Se šroubovými svorkami

#### Rozměry

Výška	92 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	64 mm

#### Hlavní elektrické atributy

Minimální interval mezi 2 spínacími časy 1 min

#### Kapacita

Počet modulů 1