



75441385



IP20

Capteur CO2 KNX anthracite mat

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant absorbé bus (transfert de données) 12,50 mA

Fonctions

Fonctionnement en parallèle possible No

Avec commande sur place No

Matières

Couleur Anthracite

Code RAL 7021

Dimensions

Dimensions 70 x 70 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Classe d'efficacité énergétique IV (2%)

Tension

Tension de service par bus 21 - 32 V

Textes

Function Fonctions d'entrée binaire : commutation, variation, store, transmetteur de valeur, poste auxiliaire de scènes lumineuses Entrées binaires verrouillables en fonctionnement

Température Une alarme est signalée en cas d'atteinte du point de rosée, par ex. pour empêcher la formation de moisissures dans les plafonds de refroidissement ou dans les jardins d'hiver

Mode d'installation Sans griffes d'écartement

Durabilité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui