




75441383

KNX s B.Kwadrat/B.3/B.7 Czujniki CO2 i wilgotności z reg temp alu mat lak

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Pobór prądu przez magistralę transmisji danych	12,50 mA
--	----------

Funkcje

Możliwa praca równoległa	Nie
Z obsługą lokalną	Nie

Materiały

Kolor	Aluminium
Kod RAL	9006

Wymiary

Wymiary	70 x 70 mm
---------	------------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
Klasa efektywności energetycznej	IV (2%)

Napięcie

Napięcie robocze magistrali	21 - 32 V
-----------------------------	-----------

Dodatkowe informacje

Funkcja	Funkcje wejścia binarnego: Przełączanie, przyciemnianie, żaluzje, nadajnik wartości, moduł rozszerzenia sceny świetlnej Wejścia binarne mogą być zablokowane podczas pracy
Temperatura	Alarm jest sygnalizowany po osiągnięciu punktu rosy, aby zapobiec tworzeniu się pleśni, np. na sufitach chłodzących lub w ogrodach zimowych
Montaż	Bez łapek rozporowych

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak