



75441383



IP20

## Β.ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ CO2 KNX ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ S.1/B.3/B.7

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Κατανάλωση ρεύματος bus κατά τη μεταφορά δεδομένων 12,50 mA

#### Λειτουργίες

Δυνατότητα παράλληλης χρήσης Όχι

Με τοπική λειτουργία Όχι

#### Υλικά

Χρώμα Αλουμίνιο

Κωδικός RAL 9006

#### Διαστάσεις

Διαστάσεις 70 x 70 mm

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

Ενεργειακή κλάση IV (2%)

#### Τάση

Τάση λειτουργίας μέσω bus 21 - 32 V

#### Κείμενο

Λειτουργία Λειτουργίες δυαδικής επαφής: Διακόπτης, ρύθμιση φωτισμού, περσίδες, value transmitter, σενάρια  
οι δυαδικές είσοδοι μπορούν να κλειδωθούν κατά τη λειτουργία

Θερμοκρασία Αποστέλλεται ένα σήμα συναγερμού όταν ανιχνεύεται το σημείο δρόσου για την αποφυγή δημιουργίας μούχλας πχ σε ψυχόμενες οροφές

Τρόπος εγκατάστασης Χωρίς νύχια στήριξης

#### Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι