



LF6015059016

#### Tehničke karakteristike

##### Dimenzije

Visina	61 mm
Širina	150 mm
Mjerenje a	180 mm

##### Pribor

Vrsta pribora	Oblikovano/kalupljeno
---------------	-----------------------

##### Postavke

Ugaoni domet	90 - 90
--------------	---------

##### Materijali

Materijal	Akilonitril butadien stiren (ABS)
Obrada	Neobrađeno
Boja	Prometna bijela
RAL kod	9016

##### Sigurnost

Otpornost na udarce IK	IK07
------------------------	------

##### Standardi

Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12	Ne
---	----

##### Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 90 °C
-------------------	------------

##### Oprema

Sa zaštitnim filmom	Ne
---------------------	----

##### Konfiguracija

Preklapanje	Ne
-------------	----

##### Pogodno za

LF 60x150	
-----------	--

##### Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da

#### Ilustracije / crteži

