




75441359



IP20

KNX CO2-luchtvocht.-temperatuur sensor, berker S.1/B.3/B.7, pwit gl.

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)	12,50 mA
---	----------

Funcities

Parallelwerking mogelijk	Nee
Met lokale bediening	Nee

Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-kleur	9010

Afmetingen

Afmetingen	70 x 70 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	26 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
Energiezuinigheidsklasse	IV (2%)

Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
---------------------	-----------

Teksten

Functie	Binaire ingangsfuncties: schakelen, dimmen, jaloezie, indicator, bijpost voor lichtscènes Binaire ingangen kunnen in bedrijf worden geblokkeerd
Temperatuur	Er wordt een alarmsignaal gegeven wanneer het dauwpunt wordt bereikt om schimmelvorming te voorkomen, bijvoorbeeld op koelplafonds of in wintertuinen.
Montagewijze	Zonder spreidklemmen

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja