
Karta katalogowa
75441359



75441359

KNX s B.Kwadrat/B.3/B.7 Czujniki CO2 i wilgotności z reg temp biały połysk

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Pobór prądu przez magistralę transmisji danych	12,50 mA

Funkcje

Możliwa praca równoległa	Nie
Z obsługą lokalną	Nie

Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	9010

Wymiary

Wymiary	70 x 70 mm
Wbudowane puszki podtynkowe	26 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
Klasa efektywności energetycznej	IV (2%)

Napięcie

Napięcie robocze magistrali	21 - 32 V

Dodatkowe informacje

Funkcja	Funkcje wejścia binarnego: Przełączanie, przyciemnianie, żaluzje, nadajnik wartości, moduł rozszerzenia sceny świetlnej Wejścia binarne mogą być zablokowane podczas pracy
Temperatura	Alarm jest sygnalizowany po osiągnięciu punktu rosy, aby zapobiec tworzeniu się pleśni, np. na sufitach chłodzących lub w ogrodach zimowych
Montaż	Bez łapek rozporowych

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak