




75441359



IP20

KNX CO2-luchtvocht.-temperatuur sensor, berker S.1/B.3/B.7, pwit gl.

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)	12,50 mA
---	----------

Funcities

Parallel bedrijf mogelijk	Nee
Met decentrale bediening	Nee

Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010

Afmetingen

Afmetingen	70 x 70 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	26 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
Energiezuinigheidsklasse	IV (2%)

Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
---------------------	-----------

Teksten

Functie	Binaire ingangsfuncties: Schakelen, dimmen, jaloezie, waarde-zender, lichtscène-uitbreidingseenheid Binaire ingangen kunnen in bedrijf worden geblokkeerd
Temperatuur	Alarmering bij bereiken van het dauwpunt, om bijvoorbeeld bij koelplafonds of in de serre schimmelvorming te voorkomen
Montagewijze	Zonder spreidklemmen

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja