



VF318TES

Caja empotrable golf serie VF, 3 filas, 54M, puerta transp., regleta QC y chasis

Características técnicas

Tensión

Tensión nominal	400 - 400 V
-----------------	-------------

Instalación, montaje

Adecuado para uso en exteriores	No
Montaje en	Empotrado

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	63 A
----------------------------	------

Equipo

Número de carriles	3
Número de filas	3
Número de sección en anchura	1
Con cierre	No
Tiene bloque de terminales neutro	No

Capacidad

Número de módulos	54
-------------------	----

Funciones

Con entradas de conductos	Sí
---------------------------	----

Dimensiones

Altura	543 mm
Anchura	460 mm
Profundidad	97,50 mm
Altura de la instalación	507 mm
Anchura de instalación	426 mm

Cubierta, puerta

Número de puertas de armario	1
Número de bloqueos	0

Dimensiones

Profundidad de montaje	72 mm
Número de unidades de ancho	18

Cubierta, puerta

La puerta/cubierta es transparente	Sí
------------------------------------	----

Materiales

Material	Plástico
Código RAL	9010
Colour	Blanco puro

Equipo

Tiene bloque de terminales de conexión a tierra	No
---	----

Materiales

Resistente a los rayos ultravioleta	No
-------------------------------------	----

Equipo

Tiene placa de montaje	No
------------------------	----

Seguridad

Clase de protección	Clase de aislamiento II
Resistencia al impacto IK	IK07
Índice de protección IP	IP40

Seguridad

Tipo de cerradura	Cierre a presión Sin bloqueo
Ensayo del hilo incandescente	650 °C

Sostenibilidad

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----