



75441389



IP20

Sensor KNX, CO2, S.x, /B.x, bpm

Características técnicas

Corriente eléctrica

Consumo de corriente de bus (transferencia de datos)	12,50 mA
--	----------

Funciones

Operación paralela posible	No
Con operación local	No

Materiales

Colour	Blanco polar
Código RAL	9010

Dimensiones

Dimensiones	70 x 70 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	26 mm

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
-------------------------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 45 °C
Clase de eficiencia energética	IV (2%)

Tensión

Tensión de servicio del BUS	21 - 32 V
-----------------------------	-----------

Texto

Función	Funciones de entrada binaria: Conmutación, regulación, persianas, transmisor de valores, unidad de extensión de escena de iluminación Las entradas binarias se pueden bloquear en funcionamiento
Temperatura	Se dispara una alarma cuando se alcanza el punto de rocío para prevenir la formación de hongos, p. ej., en techos refrigerantes o en invernaderos
Tipo de montaje	Sin garras de expansión

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí