



75441389



## KNX CO2-luchtvocht.-temperatuur sensor, berker S.1/B.3/B.7, pwit mat

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)	12,50 mA
---	----------

#### Funcies

Parallel bedrijf mogelijk	Nee
Met decentrale bediening	Nee

#### Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010

#### Afmetingen

Afmetingen	70 x 70 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	26 mm

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
Energiezuinigheidsklasse	IV (2%)

#### Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
---------------------	-----------

#### Teksten

Functie	Binaire ingangsfuncties: Schakelen, dimmen, jaloezie, waarde-zender, lichtscène-uitbreidingseenheid Binaire ingangen kunnen in bedrijf worden geblokkeerd
Temperatuur	Alarmering bij bereiken van het dauwpunt, om bijvoorbeeld bij koelplafonds of in de serre schimmelvorming te voorkomen
Montagewijze	Zonder spreidklemmen

#### Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja