



KN10P

Aansluitklem fase, quickconnect, 10 posities

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 63 A |
|-----------------|------|

Architectuur

|              |   |
|--------------|---|
| Aantal polen | 1 |
|--------------|---|

Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 33 mm |
| Breedte | 45 mm |
| Diepte  | 34 mm |

Spanning

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 230 - 230 V |
|-------------------|-------------|

Materiaal

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | Bruin |
|-------|-------|

Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |