



KN10P

QuickConnect bezšroubový blok fázový, hnědý, 10 svorek, 2x25+8x4mm², šíře 45mm

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	63 A
-----------------	------

Architektura

Počet pólů	1
------------	---

Rozměry

Výška	33 mm
Šířka	45 mm
Hloubka	34 mm

Napětí

Jmenovité napětí	230 - 230 V
------------------	-------------

Materiál

Barva	Hnědá
-------	-------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano