




75441329



IP20

CO2-givare, Q.x, KNX, Vit

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Strömförbrukning buss (dataöverföring)	12,50 mA
--	----------

Funktioner

Paralleldrift möjlig	Nej
Med lokal manövrering	Nej

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010

Dimensioner

Dimensioner	70 x 70 mm
-------------	------------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45 °C
Energieffektivitetsklass	IV (2%)

Spänning

Driftspänning över buss	21 - 32 V
-------------------------	-----------

Text

Funktion	Binära inmatningsfunktioner: Omkoppling, dimning, jalousi, värdetransmitter, ljusscenutökningsenhet Binära ingångar kan blockeras i drift
Temperatur	Ett larm signaleras när daggpunkten uppnås för att förhindra formbildning, t.ex. i kyltak eller i vinterträdgårdar
Utförande	Utan klor

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja